

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 8,8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122306 8,8
GTIN	4045197751669
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**DLC sp<sup>2</sup>** naujausios kartos danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Itin **našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui**. **Didelio tikslumo ašiškumą ir kiaurymės apvalumą** užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.

Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122307**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122306 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

Tolerancija Nominalusis Ø	h7
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,55 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	47 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	8,8 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 6537 K
Koto tolerancija	h6
Bendras ilgis L	89 mm

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	33,8 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	360 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	150 m/min	N
PEEK	tinka	120 m/min	N
PVDF GF20	tinka	90 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	80 m/min	N
PEEK GF30	tinka	70 m/min	N
PTFE CF25	tinka	80 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
GFK	tinka	80 m/min	N
CFK	tinka	80 m/min	N

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka

**Paslaugos**

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE