



Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys, ilgis: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	366704 150
GTIN	4045197761217
Produktų klasė	32D

Aprašymas

Modelis:

HOLEX – standartinis modelis. Aukščio ir porinė tolerancija 0,01 mm. Sandėliuojama medinėje dėžėje (kaip pavaizduota). Kietis: 60 HRC.

Kiekviena pora glotniai nušlifauta.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

Turinys:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Pastaba:

Dyd. 125 – 200: 1 mm didėjant; visus matmenis galima pasiekti, išskyrus 9 mm.
Atsarginį laikiklį rasite atsarginių dalių kataloge.

Techninis aprašymas

Juostų kiekis	24 pora
Ilgis	150 mm
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 8X11 mm

366716 8X11

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 8X36 mm

366716 8X36

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 8X21 mm

366716 8X21

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 12X15 mm

366716 12X15

Atsarginė medinė dėžutė skirta lygiagrečioms atraminėms
plokštelėms Tipas S2

366754 S2

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 12X35 mm

366716 12X35

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 12X40 mm

366716 12X40

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 8X26 mm

366716 8X26

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 14X37 mm

366716 14X37

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 14X32 mm

366716 14X32

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 8X16 mm

366716 8X16

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 10X38 mm

366716 10X38

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 12X20 mm

366716 12X20

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 10X23 mm

366716 10X23

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 14X22 mm

366716 14X22

366716 8X31

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 8X31 mm

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 10X33 mm

366716 10X33

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 12X30 mm

366716 12X30

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 10X18 mm

366716 10X18

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 10X13 mm

366716 10X13

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 14X42 mm

366716 14X42

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 12X25 mm

366716 12X25

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 14X27 mm

366716 14X27

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 14X17 mm

366716 14X17

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704
dyd. 150 Plotis x aukštis 10X28 mm

366716 10X28