

**HOLEX****Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys, ilgis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	366704 100
GTIN	4045197750891
Produktų klasė	32D

**Aprašymas****Modelis:**

HOLEX – standartinis modelis. Aukščio ir porinė tolerancija 0,01 mm. Sandėliuojama medinėje dėžėje (kaip pavaizduota). Kietis: 60 HRC.

**Kiekviena pora glotniai nušlifuoja.****Paskirtis:**

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

**Turinys:**

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;  
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;  
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;  
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

**Pastaba:**

Dyd. 125 – 200: 1 mm didėjant; visus matmenis galima pasiekti, išskyrus 9 mm.  
Atsarginį laikiklį rasite atsarginių dalių kataloge.

**Techninis aprašymas**

Juostų kiekis	20 pora
Ilgis	100 mm
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

## Priedai

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 4X7 mm	366706 4X7
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 6X14 mm	366706 6X14
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 3X11 mm	366706 3X11
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 2X20 mm	366706 2X20
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 5X8 mm	366706 5X8
Atsarginė medinė dėžutė skirta lygiagrečioms atraminėms plokštelėms Tipas S1	366754 S1
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 3X6 mm	366706 3X6
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 3X16 mm	366706 3X16
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 2X15 mm	366706 2X15
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 4X17 mm	366706 4X17
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 2X10 mm	366706 2X10
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 3X21 mm	366706 3X21
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 4X12 mm	366706 4X12
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 2X5 mm	366706 2X5
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 Plotis x aukštis 4X22 mm	366706 4X22
	366706 5X23

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 100 Plotis x aukštis 5X23 mm

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 100 Plotis x aukštis 5X13 mm

366706 5X13

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 100 Plotis x aukštis 5X18 mm

366706 5X18

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 100 Plotis x aukštis 6X24 mm

366706 6X24

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 100 Plotis x aukštis 6X19 mm

366706 6X19

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704  
dyd. 100 Plotis x aukštis 6X9 mm

366706 6X9