

HOLEX**Greitojo keitimo sriegimo patronas, BT 40, Sriegiams: M14-33****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
- Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvares žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-2

Ilgio kompensacija gniuždant: 20 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 20 mm

Išorinis Ø D: 78 mm

Vidinis Ø D₁: 48 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 162,5 mm

Techninis aprašymas

Ilgio kompensacija tempiant	20 mm
Vidinis $\varnothing D_1$	48 mm
Išorinis $\varnothing D$	78 mm
Sriegiams	M14 – M33
Ilgio kompensacija gniuždant	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	162,5 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308805 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 14 mm	335640 14
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 18 mm	335640 18
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
	308801 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm

335640 16

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 22 mm

335440 22

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308804 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm

335440 11

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

308812 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm

335640 11

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 18 mm

335440 18

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

335640 28

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 28 mm

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN
69872 tinka kūginiams laikikliams 40

308810 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 28 mm

335440 28

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 20 mm

335640 20

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 22 mm

335640 22

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308640 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 16 mm

335440 16

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308720 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 12 mm

335440 12

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 12 mm

335640 12

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 25 mm

335440 25

308820 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1
(buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308780 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 25 mm

335640 25

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 20 mm

335440 20

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 14 mm

335440 14