



Greitojo keitimo sriegimo patronas, BT 50, Sriegiams: M14-33



Užsakymo data

Užsakymo numeris	334670 M14-33
GTIN	4045197750389
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
- Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvoves žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais koliais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-2

Ilgio kompensacija gniuždant: 20 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 20 mm

Išorinis Ø D: 78 mm

Vidinis Ø D₁: 48 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 141 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	78 mm
Sriegiams	M14 – M33
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	141 mm
Vidinis Ø D ₁	48 mm
Ilgio kompensacija tempiant	20 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	20 mm
Laikiklis	BT 50
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308780 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm	335440 12
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm	335640 16
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 22 mm	335440 22
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335640 11
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 18 mm	335440 18
	335640 22

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 22 mm	
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335640 14
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308700 50
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50	308810 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 25 mm	335440 25
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335640 12
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 20 mm	335640 20
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm	335440 16
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 20 mm	335440 20
	308812 50

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 18 mm

335640 18

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 28 mm

335640 28

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm

335440 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 28 mm

335440 28

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 25 mm

335640 25

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm

335440 14

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50