

**Garant****VHM kopijavimo freza vidutinė, Cilindrinis kotas, Ø D: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212590 8
GTIN	4045197761347
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis. Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm. Be vidinio aušinimo.

**Paskirtis:**

Universalus glotnasis ir pusiau glotnasis apdirbimas.

**Kietlydinis** – apdirbimui giliai ir vibravimo sumažinimui.

**Pastaba:**

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį  $\varnothing D_w$ . GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtas	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Bendras ilgis $L_{viso}$	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Iškyšos ilgis $L_1$	25 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	8 mm
Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP
Užveržimo varžtas	219870