

Garant**VHM kopijavimo freza ilga, Cilindrinis kotas, Ø D: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212592 8
GTIN	4045197761446
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis. Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm. Be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Universalus glotnasis ir pusiau glotnasis apdirbimas.

Kietlydinis – apdirbimui giliai ir vibravimo sumažinimui.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Bendras ilgis L_{viso}	150 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	8 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	8 mm
Vidinis aušinimas	ne
Koto forma	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant

Įrankių keitimas

PowerCard

Produkto rūšis

Kopijavimo freza

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/212592-8>
