


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 8 mm, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212708 ST1400
GTIN	4045197761521
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm²: 0,15 mm

Rūšis: HB7520

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Rūšis	HB7520
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo briaunos spindulys R	1 mm

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,15 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui