

Garant**Frezavimo plokštelė Ø 10 mm, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212711 ALU
GTIN	4045197761538
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm²: 0,2 mm

Rūšis: HU7810

Techninis aprašymas

Tipas	AL
Rūšis	HU7810
Kampo spindulys	0,5 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo briaunos spindulys R	0,5 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,2 mm

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui