


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 10 mm, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212711 ST1400 |
| GTIN | 4045197761545 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm²: 0,2 mm

Rūšis: HB7520

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|--------|
| Tipas | ST1400 |
| Rūšis | HB7520 |
| Kampo spindulys | 0,5 mm |
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo briaunos spindulys R | 0,5 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,2 mm |
| Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ² | 0,2 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |