

**Garant****Frezavimo plokštelė Ø 12 mm, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212717 HART
GTIN	4045197761590
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Pastūma  $f_z$  apdirbant plieną < 60 HRC: 0,2 mm

Rūšis: HB7705

**Techninis aprašymas**

Tipas	HART
Rūšis	HB7705
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo briaunos spindulys R	1 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,25 mm

Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 60 HRC	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui