


Garant

Keičiama frezavimo plokštelė Ø 16 mm, kopijavimo frezoms



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212724 ALU
GTIN	4045197761620
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

· Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Techninis aprašymas

Tipas	AL
Rūšis	HU7810
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo briaunos spindulys R	1 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,3 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,3 mm

Duomenų lapai

Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui