


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 20 mm, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212731 ALU
GTIN	4045197761675
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· **Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.**

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC: 0,25 mm

Rūšis: HU7810

Techninis aprašymas

Tipas	AL
Rūšis	HU7810
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo briaunos spindulys R	1 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,35 mm

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm ²	0,35 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC	0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui