

**Garant****Frezavimo galvūčių įspraustinė cilindrinė, SK 40 A = 300, Virbo Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 301137 16     |
| GTIN             | 4045197761712 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

|  |               |
|--|---------------|
| Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub> | 17 mm         |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo        | 300 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>                       | 38 mm         |
| Laikiklis                              | SK 40 A = 300 |
| Norma                                  | DIN 6357      |
| Laikiklio norma                        | ISO 7388-1    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Forma                                    | A                                 |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤6 μm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                               |
| Virpesiai                                | slopinantis                       |
| Produkto rūšis                           | Pjovimo galvų griebtuvas          |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40                     | 308830 40 |
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                      | 308740 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308802 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                   | 308790 40 |
| Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                        | 308640 40 |
| Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                        | 308600 40 |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                   | 308785 40 |
| Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40  | 308625 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                       | 308660 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40              | 308610 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                   | 308795 40 |
| Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm  | 309840 40 |

|  |            |
|--|------------|
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                       | 308605 40  |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40  |
| Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M                          | 308670 40M |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                        | 308620 40  |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                             | 308765 40  |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40       | 308801 40  |
| Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm   | 309840 16  |
| Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                                 | 308635 40  |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40             | 308615 40  |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                        | 308650 40  |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40   | 308700 40  |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40       | 308820 40  |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                             | 308760 40  |
| Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40            | 308630 40  |