

Garant**Frezavimo galvūčių įspraustinė cilindrinė, SK 50 A = 200, Virbo Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301146 16
GTIN	4045197761736
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	17 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Ø D ₂	38 mm
Svoris	5,8 kg
Laikiklis	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
	308795 50

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm

309840 16

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50