

**Garant****Frezavimo galvūčių įspraustinė cilindrinė, SK 50 A = 300, Virbo Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301147 16
GTIN	4045197761767
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	17 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Svoris	5,8 kg
Laikiklis	SK 50 A = 300
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamslISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
	308765 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm

309840 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50