

**Garant****Frezavimo plokštelė Ø 12 mm Highfeed, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212752 ALU
GTIN	4045197761866
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

- Spindulio ir radialinio mušimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.
- Plokštelės keitimo tikslumas:  $\pm 0,025$  mm.

**Paskirtis:**

Toroidinės plokštelės „Highfeed“ didesnėms pastūmoms.

Pastūma  $f_z$  apdirbant plieną  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,6 mm

Rūšis: HU7830

**Techninis aprašymas**

Tipas	AL
Rūšis	HU7830
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	0,6 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ max}}$	1,4 mm

Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,5 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui