

Garant**Frezavimo galvūčių įspraustinė cilindrinė, SK 50 A = 400, Virbo Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301148 16
GTIN	4045197761903
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	17 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	400 mm
Ø D ₂	38 mm
Svoris	5,2 kg
Laikiklis	SK 50 A = 400
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50