

**Garant****Frezavimo galvūčių įspraustinė cilindrinė, SK 50 A = 400, Virbo Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301148 27
GTIN	4045197761927
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	400 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	21 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Svoris	6,8 kg
Laikiklis	SK 50 A = 400
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50