

Garant**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopinanti vibravimą, cilindrinė, HSK-A 63 A = 200, Kakliuko Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306705 16 |
| GTIN | 4045197761934 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------|
| Ø D ₂ | 38 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₄ | 17 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 200 |
| Norma | DIN 6357 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69882-3 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Virpesiai | slopinantis vibracijas |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |