

Garant

Frezavimo galvūčių įspraustinė slopinanti vibravimą, cilindrinė, HSK-A 63 A = 200, Kakliuko Ø d1: 27mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306705 27
GTIN	4045197761972
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	21 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Ø D ₂	58 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 200
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
---	-----------