



Trumpas gręžimo patronas Forma A, BT 30, Užspaudimo ribos: 0,5-13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	96 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW 6
Užspaudimo ribos	0,5 - 13 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	BT 30
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤30 µm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30

308760 30

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30

308785 30

6-briaunis atsuktuvus su skersine rankena Šešiabriaunis 4 mm

627481 4

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30

308765 30