

**Garant**
**Trumpas gręžimo patronas Forma F, HSK-F 63, Užspaudimo ribos: 0,5-16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Produktų klasė	33W

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

 Radialinis mušimas  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

**Tiekimo sudėtis:**

 Pridėtas **užveržimo raktas** su T formos rankena.

**Techninis aprašymas**

Konstrukcija	standartinis
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	102 mm
Išorinis $\varnothing D$	57 mm
Laikiklis	HSK-F 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Forma	F
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25 000 min <sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas

≤ 20 μm

Produkto rūšis

Trumpas gręžimo patronas

---

## Priedai

Atsuktuvai Torx® varžtams, trumpas, su skersine rankena  
Torx® profilis TX25

625221 TX25