

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, SK 30 trumpas, Užveržimo Ø D1: 5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302225 5 |
| GTIN | 2050001838933 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Užspaudimo Ø D ₁ | 5 mm |
| Ø D ₂ | 15 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| Išorinis Ø D | 22 mm |
| Laikiklis | SK 30 trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1 | 354210 SU1 |
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 20/5 mm | 302410 20/5 |
| Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308765 30 |
| Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308785 30 |
| Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308760 30 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308610 30 |
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 16/5 mm | 302410 16/5 |
| Aušinimo modulis Tipas CU1 | 354215 CU1 |