

Garant**Plonas hidraulinis patronas, HSK-A 63 A = 120, Užveržimo Ø D1: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307533 3
GTIN	4045197761194
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.
- Galima naudoti pereinamąsias įvoves.

Privalumai:

- Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
- Idealios vibravimą slopinančios savybės.
- Didžiausi perduodami sukio momentai – saugesnis darbo procesas.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.

Visur, kur reikia mažesnių matmenų.

Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Tiekimo sudėtis:

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135 – 302165.

Techninis aprašymas

L ₂	73 mm
Išorinis Ø D	50 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	3 mm
$\varnothing D_2$	9 mm
$\varnothing D_3$	16,7 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas