

Garant
Plonas hidraulinis patronas, BT 40 A = 120, Užveržimo Ø D1: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	303465 10
GTIN	4045197762351
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras)
- Puikios slopinančios savybės.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.

Paskirtis:

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Tiekimo sudėtis:

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	49,5 mm
Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Ø D ₃	23,7 mm
L ₂	74 mm

Ø D ₂	16 mm
Laikiklis	BT 40 A = 120
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40