

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais sustiprintomis sienelėmis, SK 40, trumpas, Užveržimo Ø D1: 6 mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302316 6      |
| GTIN             | 4045197762412 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Su uždengiamais aušinimo kanalais.
- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.
- Skirta HSS ir HM.
- Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!)
- Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui
- Matinis paviršius.

**Privalumai:**

Dėl pastiprinto modelio

- pasieksite geresnius pjovimo rezultatus (pastūmą, frezavimo gylį).
- pagerinsite ruošinio paviršių (slopina vibraciją).

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 – 354450.

Aušinimo kanalo anga: uždaroma

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 65 mm

Ø D<sub>2</sub>: 22 mm

Ø D<sub>3</sub>: 28,4 mm

L<sub>1</sub>: 36 mm

## Techninis aprašymas

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                         | 22 mm                              |
| Ø D <sub>3</sub>                         | 28,4 mm                            |
| Aušinimo kanalo anga                     | uždaroma                           |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo          | 65 mm                              |
| L <sub>1</sub>                           | 36 mm                              |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>              | 6 mm                               |
| Laikiklis                                | SK 40, trumpas                     |
| Laikiklio norma                          | DIN 69871                          |
| Laikiklio norma                          | ISO 7388-1                         |
| Forma                                    | ADB                                |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤3 µm                              |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Produkto rūšis                           | Karštojo užspaudimo patronas       |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Aušinimo modulis Tipas CU1   | 354215 CU1  |
| Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40   | 308640 40   |
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto, su aušinimo kanalais Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302414 20/6 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK                   | 308830 40   |
|  | 308620 40   |

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm

354236 6-9

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo varžtas Mazak, sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm

354235 6-9

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 16/6 mm

302412 16/6

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas Ø d / Ø D1 20/6 mm

302415 20/6

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 20/6 mm

302410 20/6

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308720 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 20/6 mm

302412 20/6

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

|   |             |
|---|-------------|
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 20/6 mm                            | 302416 20/6 |
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40  | 308740 40   |
| Užtraukimo varžtas sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40   | 308635 40   |
| Karštojo užspaudimo aparatas Tipas SU1  | 354210 SU1  |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40               | 308700 40   |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40             | 308806 40   |
| Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm   | 354240 6-12 |
| Atraminė įvorė skirta SK Kūginiam kotui 40 SK   | 354225 40   |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                                    | 308650 40   |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK | 308820 40   |
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 16/6 mm                            | 302410 16/6 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                      | 308801 40   |
| Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                        | 308630 40   |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40   | 308765 40   |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                         | 308615 40   |
| Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK         | 308812 40   |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                                    | 308610 40   |
| Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK        | 308810 40   |

