

**Garant**
**ER cangių įspraustinė, HSK-A 63 ilga, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	305390 20
GTIN	4045197762542
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER užspaudimo įvorėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
skirta ER cangėms	20
Išorinis Ø D	34 mm
Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Laikiklis	HSK-A 63 ilga
Laikiklio norma	DIN 69882-6
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308911 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308916 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308911 6
ER cangių 7 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmsu tarpine	309018
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308916 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308930 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308930 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308930 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308911 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308916 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308916 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308930 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308916 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308916 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308916 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308916 7

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308911 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308930 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308930 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308930 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308916 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308930 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308916 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308911 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308930 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308911 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308930 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308930 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308911 8
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309016
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308911 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308930 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308930 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308911 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308911 9