

**Garant**

**ER įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300470 20
GTIN	4045197762832
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

**GARANT –**

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas spindulinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
skirta ER cangėms	20

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	20
Išorinis Ø D	34 mm
Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	1-13 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308911 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309406 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309406 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308930 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308911 5
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308911 1
	308635 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309016
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308916 8
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309406 9
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308930 2
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308911 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308911 13
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308930 7
ER užveržimo veržlė Skirta ER 20	309580 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308911 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308911 2
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308916 3

ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 40	309612 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308911 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308930 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308930 1
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308916 12
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308911 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308930 13
ER užveržimo veržlė Skirta ER 40	309580 40
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308916 9
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308930 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308930 9
ER cangių 7 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmsu tarpine	309018
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308930 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308916 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309406 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308916 10
ER užveržimo veržlė skirta HiRun ER cangėms Skirta ER 40	309617 40
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308930 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308911 8
	308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su  
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT  
kūgiu 40

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4  
mm

309406 4

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm

308911 1,5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308930 3

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308916 5

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5  
mm

309406 4,5

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308916 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308911 3

ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm

309200

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv.  
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

308916 7

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

308916 4

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 40

309610 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308911 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308911 9

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6  
mm

309406 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308930 6

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užveržimo galvutė dinamometriniam raktui ER mini veržlėms Skirta ER canginėms įspraustinėms 20	309745 20
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308930 11