

Garant

ER įspraustinė Forma ADB, SK 50 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20



Užsakymo data

Užsakymo numeris

300570 20

GTIN

4045197762849

Produktų klasė

31A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 13 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 34 mm

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 20

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	20
Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	20
Išorinis Ø D	34 mm
Užspaudimo Ø D ₁	1-13 mm
Laikiklis	SK 50 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

Priedai

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309446 7
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309428 6
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309200
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308911 4

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308911 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308911 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308930 8
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308911 1,5
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50	308810 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308930 5
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308930 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308911 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309446 4,5
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309446 6
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309016
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308930 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308930 2
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308911 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308930 1
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308916 5
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308916 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308930 3
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308911 12
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309406 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308916 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308930 13
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309446 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308930 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308911 10
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309446 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308930 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309446 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308916 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308916 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308911 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309446 2,8
Užveržimo galvutė dinamometriniam raktui ER mini veržlėms Skirta ER canginėms įspraustinėms 20	309745 20

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309446 3,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309428 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309428 3,5
ER užveržimo veržlė Skirta ER 20	309580 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308911 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308911 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308930 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308911 5
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309428 2,8
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308911 8
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308911 2,5
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309406 9
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308700 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308916 11
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309406 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309406 4
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308916 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309406 7
ER cangių 7 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm su tarpine	309018
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308916 9
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308916 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309406 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308911 13
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309428 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308916 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309446 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308930 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308930 11