

Garant
Karštojo užspaudimo patronas 3°, SK 40 A = 80, Užveržimo Ø D1: 5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302352 5
GTIN	4045197762696
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Ypač siaura konstrukcija (3° kampas).

Paskirtis:

- Naudojamas šampų ir presformų gamyboje.
- Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835. Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvas Nr. 302410, dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 304450.

Pastaba:

Nereguliuojamo ilgio!

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis Ø D	16 mm
Ø D ₂	11 mm
Laikiklis	SK 40 A = 80

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M

Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiam laikikliams 40	308820 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiam laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40