

Garant**Frezavimo galvūčių įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, SK 50 A = 120, Virbo Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301135 22
GTIN	4045197762917
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Trumpa darbinė dalis.
- Platus atraminis paviršius.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- su 4 aušinimo kanalais.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	19 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Išorinis Ø D	48 mm

Virbo $\varnothing d_1$	22 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	22 mm
Laikiklis	SK 50 A = 120
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko \varnothing 22 mm	309840 22
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko \varnothing 50 mm	309860 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
	308785 50

Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamslISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50

308830 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamslDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm

309860 22

Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm

309840 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50