

Garant

Frezavimo galvučių įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, SK 50 A = 120, Virbo Ø d1: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301135 40
GTIN	4045197762948
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Trumpa darbinė dalis.
- Platus atraminis paviršius.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- su 4 aušinimo kanalais.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	89 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm

Virbo $\varnothing d_1$	40 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	40 mm
Laikiklis	SK 50 A = 120
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko \varnothing 40 mm	309860 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko \varnothing 50 mm	309860 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
	308820 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

Užtraukimo varžtassandarų Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarų, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Užtraukimo varžtas 90°sandarų Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm

309840 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užtraukimo varžtas 60°sandarų tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtassandarų, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm

309840 40

Užtraukimo varžtas 45°sandarų Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50