

DYMO
Ženklin tuvas, Tipas: XTL500

Užsakymo data

Užsakymo numeris	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Produktų klasė	08U

Aprašymas
Modelis:

Tvirti, mobilūs ženklavimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguluojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama **ličio jonų baterija**, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba. **Intuityvus, greitas valdymas liečiamuoju ekranu**, tikroviškas etikečių parodymas, **didelis skaičius sukaupų etikečių eskizų**, paveikslukai ir simboliai nepriekaištingam formatui, smūgiams atsparus guminis apvalkalas.

Tvirtas pramoninis etikečių spausdintuvas paprastam laidų, jungiklių, lentynų ir pan. žymėjimui. **Tiesioginiai mygtukai** dažnai elektrotechnikoje naudojamiems ženklams.

Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija. DYMO XTL™ 500 ženklin tuvas, lagaminas, įkrovimo adapteris, USB kabelis, ličio jonų akumuliatorius, 1 × universalus vinilo patronas 54 mm × 7 m, 1 × laminuotos kabelių etiketės 38 mm × 39 mm, juoda ant balto, 150 etikečių, instrukcija, programinės įrangos atsisiuntimo kortelė.

Pastaba:

- **Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.**
- **Su vokiška klaviatūra – iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra – papildomai užsakius.**

Techninis aprašymas

Tipas	XTL
Šrifto stilių kiekis	15
Juostos skyriklio modelis	automatinis
šrifto spalva	juoda
Teksto eilučių kiekis	1 - 27
Ekrane matomų ženklų kiekis	48
Ilgis	269 mm
Galimų ženklų / simbolių kiekis	150
Klaviatūros schema	QWERTZ
maksimalus šrifto aukštis	50 mm
tinkama juostinė spausdintuvo kasetė	XTL
Šrifto dydžių kiekis	15
Tinklo adapteris	su
galimi juostos pločiai	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Plotis	160 mm
Šrifto pločių kiekis	2
Ypatybė	Etikečių atmintinė
Svoris su akumuliatoriumi	1996 g
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Aukštis	121 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Gamintojo pavadinimas	Dymo XTL 500
Produkto rūšis	Ženklintuvas

Priedai

Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm×7 m vinilas Tipas W

085562 W