

**Garant****Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto dydis: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273910 20
GTIN	4045197762986
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Pastaba:**

Ant **dešiniųjų laikiklių** tvirtinkite **dešines plokšteles**, ant **kairinių laikiklių** – **kairines plokšteles**.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25,2 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	21,4 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279815 13
Koto dydis	20 mm
Ilgis	1,2 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Fiksavimo varžtas Tipas 13

279815 13

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500