

**Garant****Laikiklis, dešininis, Koto Ø D<sub>s</sub>: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273914 25
GTIN	4045197763136
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Pastaba:**

Ant **dešinių laikiklių** tvirtinkite **kairines plokšteles**, ant **kairinių laikiklių** tvirtinkite **dešines plokšteles**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	250 mm
Mažiausias pragražimo Ø D <sub>min</sub>	30,5 mm
Plokštelės dydis L <sub>2</sub>	11,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279815 13
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	17,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

**Priedai**

Fiksavimo varžtas Tipas 13	279815 13
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500