

Garant**Laikiklis, kairinis, Koto Ø D_s: 25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273915 25 |
| GTIN | 4045197763167 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas**Pastaba:**

Ant **dešinių laikiklių** tvirtinkite **kairines plokšteles**, ant **kairinių laikiklių** tvirtinkite **dešines plokšteles**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| Mažiausias pragražimo Ø D _{min} | 30,5 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 279815 13 |
| Plokštelės dydis L ₂ | 11,5 mm |
| Bendras ilgis L | 250 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 17,5 mm |
| Koto Ø D _s | 25 mm |
| Paskirtis | kairinis |
| Produkto rūšis | lštekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Fiksavimo varžtas Tipas 13 | 279815 13 |

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500