


**Garant**

**Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 32 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302175 20
GTIN	4045197763310
Produktų klasė	31G

**Aprašymas****Modelis:**

Su įpjovomis aušinimo kanalui.

**Paskirtis:**

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemos tikslumas, kai  $3 \times D$ ).
- Radialinis mušimas  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pereinamajai įvorei).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

**Tinka:**

Hidraulinis griebtuvas, užveržiamas Ø 32 mm.

**Techninis aprašymas**

Ø D	32 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Bendras ilgis L	63,5 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 µm

Produkto rūšis

Pereinamoji įvorė