

Garant

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63, vidutin.,
Kakliuko Ø d1: 40mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	306541 40
GTIN	4045197763570
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalo anga.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm

Išorinis Ø D	89 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Užspaudimo Ø D ₁	40 mm
Laikiklis	HSK-A 63, vidutin.
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309860 40