

Garant**Karštojo užspaudimo patronas Forma AD, BT 30, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303405 8
GTIN	4045197763631
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 30	354225 30
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308765 30
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308610 30
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308760 30
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9