

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas Forma AD, BT 30, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303405 20
GTIN	4045197763693
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- Dyd. 3–5 skirtas HM, nuo dyd. 6 – HSS ir HM.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

**Standartas:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 – 302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 30	354225 30
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308765 30
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308760 30
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308610 30
Apatinė spintelė	354290