

**Garant****CNMG 160616, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 160616 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 8 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui