

Garant**CNMG 190616, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250174 HB7020
GTIN	4045197764065
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 190616 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 8 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	1,6 mm

Kietlydinys	HB7020
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui