

Garant**CNMG 160616, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160616 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 8 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SG
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui