

**Garant****CNMG 190616, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250341 HB7020
GTIN	4045197764096
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 190616 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 8 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7020
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SG

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui