

**Garant****VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 6mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122306 6      |
| GTIN             | 4045197751386 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas****Modelis:**

**DLC sp<sup>2</sup>** naujausios kartos danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Itin **našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui**. **Didelio tikslumo ašiškumą** ir **kiaurymės apvalumą** užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.

Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122307**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122306 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Bendras ilgis L                     | 66 mm        |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>        | 6 mm         |
| Koto Ø D <sub>s</sub>               | 6 mm         |
| Užspaudimo griovelio ilgis c        | 28 mm        |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,45 mm/aps, |
| Norma                               | DIN 6537 K   |
| Tolerancija Nominalusis Ø           | h7           |
| Koto tolerancija                    | h6           |
| Pjovimo briaunų skaičius Z          | 2            |

|   |                    |
|---|--------------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 19 mm              |
| Danga   | DLC                |
| Ašmenys   | VHM                |
| Modelis   | 4xD                |
| Tipas   | W                  |
| Smailas kampas  | 135 laipsniai      |
| Kotas   | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas                                       | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika  | HPC                |
| Pusiau standartinis                                     | taip               |
| Spalvinis žymėjimas                                     | geltona            |
| Produkto rūšis  | Spiralinis gražtas |

## Vartotojo duomenys

|                           | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai      | tinka     | 360 m/min      | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka     | 400 m/min      | N         |
| Al >10 % Si               | tinka     | 350 m/min      | N         |
| PMMA, akrilas             | tinka     | 150 m/min      | N         |
| PEEK                      | tinka     | 120 m/min      | N         |
| PVDF GF20                 | tinka     | 90 m/min       | N         |
| PA 66 GF30                | tinka     | 80 m/min       | N         |
| PEEK GF30                 | tinka     | 70 m/min       | N         |
| PTFE CF25                 | tinka     | 80 m/min       | N         |
| Cu                        | tinka     | 160 m/min      | N         |
| CuZn                      | tinka     | 200 m/min      | N         |
| GFK                       | tinka     | 80 m/min       | N         |
| CFK                       | tinka     | 80 m/min       | N         |

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka

**Paslaugos**

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE