

Garant
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 7,4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122603 7,4
GTIN	4045197757937
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

DLC sp² naujausios kartos danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Labai **našiam ir kokybiškam aliuminio detalių** apdirbimui. **Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė**, tai užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,45 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	7,4 mm
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Bendras ilgis L	91 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	53 mm
Norma	DIN 6537
Koto Ø D _s	8 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	41,9 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM

Modelis	6xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	360 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	150 m/min	N
PEEK	tinka	120 m/min	N
PVDF GF20	tinka	90 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	80 m/min	N
PEEK GF30	tinka	70 m/min	N
PTFE CF25	tinka	80 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
GFK	tinka	80 m/min	N
CFK	tinka	80 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

