

**Garant****VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 15,8mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122603 15,8   |
| GTIN             | 4045197758422 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas****Modelis:**

**DLC sp<sup>2</sup>** naujausios kartos danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Labai **našiam ir kokybiškam aliuminio detalių** apdirbimui. **Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė**, tai užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

|   |              |
|---|--------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 83 mm        |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 15,8 mm      |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h7           |
| Bendras ilgis L   | 133 mm       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2            |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui                     | 0,65 mm/aps, |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 16 mm        |
| Koto tolerancija  | h6           |
| Norma   | DIN 6537     |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 59,3 mm      |
| Danga   | DLC          |
| Ašmenys   | VHM          |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Modelis             | 6xD                |
| Tipas               | W                  |
| Smailas kampas      | 135 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HPC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | geltona            |
| Produkto rūšis      | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                           | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai      | tinka     | 360 m/min      | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka     | 400 m/min      | N         |
| Al >10 % Si               | tinka     | 350 m/min      | N         |
| PMMA, akrilas             | tinka     | 150 m/min      | N         |
| PEEK                      | tinka     | 120 m/min      | N         |
| PVDF GF20                 | tinka     | 90 m/min       | N         |
| PA 66 GF30                | tinka     | 80 m/min       | N         |
| PEEK GF30                 | tinka     | 70 m/min       | N         |
| PTFE CF25                 | tinka     | 80 m/min       | N         |
| Cu                        | tinka     | 160 m/min      | N         |
| CuZn                      | tinka     | 200 m/min      | N         |
| GFK                       | tinka     | 80 m/min       | N         |
| CFK                       | tinka     | 80 m/min       | N         |
| drėgnas, maks.            | tinka     |                |           |
| šlapias, min.             | tinka     |                |           |

