

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 5,3mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122808 5,3    |
| GTIN             | 4045197753878 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Patobulinta **DLC danga**  $sp^2$  su mažu trinties koeficientu užtikrina **puikų drožlių šalinimą. Kokybiškam aliuminio detalių apdirbimui. Išgręžiama tiksli kiaurymė, tą užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.**

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122809**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122808 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø                      | h7                     |
| Koto Ø $D_s$                                   | 6 mm                   |
| Koto tolerancija                               | h6                     |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                   | 57 mm                  |
| Norma  | Gamykliniai standartai |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui            | 0,45 mm/aps,           |
| Bendras ilgis L                                | 95 mm                  |
| Nominalusis Ø $D_c$                            | 5,3 mm                 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                     | 2                      |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$ | 49,1 mm                |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Danga               | DLC                |
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 8xD                |
| Tipas               | W                  |
| Smailas kampas      | 135 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HPC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | geltona            |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

## Vartotojo duomenys

|                              | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai         | tinka     | 325 m/min      | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | tinka     | 360 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                  | tinka     | 315 m/min      | N         |
| PMMA, akrilas                | tinka     | 135 m/min      | N         |
| PEEK                         | tinka     | 110 m/min      | N         |
| PVDF GF20                    | tinka     | 80 m/min       | N         |
| PA 66 GF30                   | tinka     | 70 m/min       | N         |
| PEEK GF30                    | tinka     | 60 m/min       | N         |
| PTFE CF25                    | tinka     | 70 m/min       | N         |
| Cu                           | tinka     | 140 m/min      | N         |
| CuZn                         | tinka     | 160 m/min      | N         |
| GFK                          | tinka     | 70 m/min       | N         |
| CFK                          | tinka     | 70 m/min       | N         |
| drėgnas, maks.               | tinka     |                |           |

Šlapias, min.  
**Paslaugos**

tinka

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE