

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 8,3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122808 8,3
GTIN	4045197754172
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

Patobulinta **DLC danga**  $sp^2$  su mažu trinties koeficientu užtikrina **puikų drožlių šalinimą. Kokybiškam aliuminio detalių apdirbimui. Išgręžiama tiksli kiaurymė, tą užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.**

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122809**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122808 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Nominalusis Ø $D_c$	8,3 mm
Koto Ø $D_s$	10 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,55 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	95 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	142 mm
Koto tolerancija	h6
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	82,6 mm

Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Modelis	8xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	325 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	315 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	135 m/min	N
PEEK	tinka	110 m/min	N
PVDF GF20	tinka	80 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	70 m/min	N
PEEK GF30	tinka	60 m/min	N
PTFE CF25	tinka	70 m/min	N
Cu	tinka	140 m/min	N
CuZn	tinka	160 m/min	N
GFK	tinka	70 m/min	N
CFK	tinka	70 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

Šlapias, min.

**Paslaugos**

tinka

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE